

**Garant****Upínač, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	238520 40
GTIN	4067263111030
Trieda položky	29W

## Popis

**Prevedenie:**

- Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
- S vnútorným prívodom chladiva.

**Norma:****DIN 69893****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku A	80 mm
Dĺžka výstupku L <sub>1</sub>	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Upínač	HSK-A 100
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69893
Vnútorné chladenie	áno
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	100 mm

Druh produktu

Upínač ABS