

Mahr**Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia:
980mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	445000 980
GTIN	4059192066789
Trieda položky	43B

Popis**Prevedenie:**

12 mm vysoký displej LCD s vysokým kontrastom. Ergonomický a stabilný podstavec s tvrdou a lapovanou základňou stojana pre ľahké a plynulé presúvanie. Posúvač a koľajnica z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele. Veľké ručné koleso na polohovanie a meranie. Dodatočné **jemné nastavenie a fixačná skrutka.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 rysovacej ihly osadenej tvrdým kovom č. 445002.

Zvláštne príslušenstvo:

Držiak pre páčkové odchýlkomery a odchýlkomery č. 445004, dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,06 mm
Plocha podstavca Dĺžka	220 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Meracie stĺpy - prierez	35×15 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Plocha podstavca Šírka	120 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj