

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom ONE-KEY™, Typ: M18OPD3-5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtáčka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ (nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka (HD box) a spony na opasok.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840. Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Technický opis

Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Kapacita akumulátora	5 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	2,2 kg
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
Maximálny ťahovací moment	158 Nm
typické použitie	Heavy Duty
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	11,3 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	1,5 m/s ²
Konštrukcia motora	FUEL™
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Napojenie aplikácie	OneKey
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom