

 KOMET

Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK6440, Typ označenia W29: 50-000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Trieda položky	24T

Popis

Vhodné pre:

č. 236685; 236686

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Označenie	50-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 100504
Typ	BK6440
Typ	ST900
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	185	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	165	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
mokrý maximum	vhodný		