

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK72, Typ označenia W29:
50-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236830 50-010
GTIN	4047109036345
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

č. 236685; 236686

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Označenie	50-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 100504
Typ	BK72
Typ	ST1400
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
mokrú maximum	vhodný		