

## HEDI

### LED plošné svietidlo, 230 V, Príkon: 35W



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081268 35
GTIN	4003644005604
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla.  
Robustné pracovné svietidlo s pogumovanými bočnými časťami a piatimi uhlami sklonu v závislosti od polohy (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrovaná rukoväť, vypínač na zadnej strane.  
Schválené pre trvalú prevádzku, ako aj na stavbách a montážach podľa BGI 608.

##### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Technický opis

Uhol vyžarovania nastaviteľný	90 Stupeň
Uhol vyžarovania nastaviteľný	35 Stupeň
Uhol vyžarovania nastaviteľný	25 Stupeň
Uhol vyžarovania nastaviteľný	15 Stupeň
Uhol vyžarovania nastaviteľný	0 Stupeň

Príkonn	35 W
Hmotnosť	2300 g
Svetelný tok	3850 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Menovité napätie	230 V
Celková dĺžka	273 mm
Celková šírka	256 mm
Celková výška	163 mm
Pripojovací kábel Dĺžka	3 m
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Plošné svietidlo