

 KOMET

**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 42-000**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236841 42-000
GTIN	4047109186187
Trieda položky	24T

## Popis

**Vhodné pre:**

Č. 236650; 236660; 236685; 236686

**Upozornenie:**

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

## Technický opis

Označenie	42-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 080404
Typ	BK8425
Typ	ST1400
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		