

 KOMET

**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK6440, Typ označenia W29:  
58-000**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236791 58-000
GTIN	4047109226777
Trieda položky	24T

## Popis

**Vhodné pre:**

č. 236685; 236686

**Upozornenie:**

**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.**

## Technický opis

Označenie	58-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 120608
Typ	BK6440
Typ	ST900
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	185	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	165	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
mokrý maximum	vhodný		