

 **KOMET****Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK6115, Typ označenia W29: 50-000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236860 50-000
GTIN	
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

č. 236685; 236686

Upozornenie:**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.**

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

Technický opis

Označenie	50-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 100504
Typ	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	200	K
mokrý maximum	vhodný		