

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK72, Typ označenia W29:  
58-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236830 58-010
GTIN	4047109059863
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

č. 236685; 236686

**Upozornenie:**

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

**Technický opis**

Označenie	58-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 120608
Typ	BK72
Typ	ST1400
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
mokrú maximum	vhodný		