

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK62, Typ označenia W29:
24-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236780 24-010
GTIN	4047109058743
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Označenie	24-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Typ	BK62
Typ	GG(G)
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200	K
mokrý maximum	vhodný		