

**DC.T 11T302, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	MQ
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie