

**Vymeniteľná frézovacia doštička BDMT 11T331 ER-JT, pre rohové frézy, PR1825****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227351 ST1400
GTIN	4960664027958
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$. Presných 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Technický opis

Uhlový Polomer	3,1 mm
Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	0,07 – 0,11 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T331 ER-JT
Typ	PR1825
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	180	M
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suchý	vhodný		
vzduch	vhodný		