

**BDMT 170408 ER-JT, PR1825, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227551 ST1400
GTIN	4960664027996
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .Presných  $90^\circ$  do  $a_p = 9$  mm.**Technický opis**

Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,22 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408 ER-JT
Typ	PR1825
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		