

**SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1835, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	224024 ST1400
GTIN	4960664030088
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Špeciálna geometria otočnej reznej platničky znižuje rezné sily a zlepšuje odlamovanie triesky. Všetky typy majú **rezné hrany Wiper** pre vysoké posuvy.

Použitie:

NB2P / NB3P: Pre **znížené rezné sily**. Obzvlášť na veľké výčnelky a tenké obrobky.

Upozornenie:

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov NB2 a NB3.

Dodržiavajte pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.

Normované hodnoty pre $a_e = 1 \times D$.

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f_z na zub	0,06 – 0,3 mm
Hrúbka platne E	6,35 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 1806 EDER-NB2P

Typ	PR1835
Rezný materiál	HM
Použitie	s mäkkým rezom
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		