

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1825, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227472 ST1400
GTIN	4960664028061
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov N2 a N3.
Dodržiavajte, prosím, pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.
Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,16 mm
Typ	PR1825
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308 ER-N2
Typ	PR1825
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		