

**BDMT 170404 ER-JT, PR1825, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227550 ST1400
GTIN	4960664027972
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.Presných 90° do $a_p = 9$ mm.**Technický opis**

Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,22 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170404 ER-JT
Typ	PR1825
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	180	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		