

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227568 GG
GTIN	4960664026340
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.Presných 90° do $a_p = 9$ mm.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,09 – 0,27 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408 ER-JT
Typ	PR1810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		