

Garant**#Držiak doštičiek Vario plus Eco Y, ľavé, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274541 3
GTIN	4067263112457
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Na upichovanie hriadeľov s maximálnym priemerom 90 mm.

Vhodné pre:

Držiak Vario plus Eco č. 274531; 274501; 274502.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	45 mm
možné axiálne zapichovanie	nie
Upínacia skrutka	279815 9
Séria	Vario plus Eco
Šírka zápichu w	3 mm
vhodná otočná rezná platnička	273656 – 273749

Celková dĺžka L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Držiak doštičiek

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 9	279815 9
---------------------------	----------