

**Garant****SDGT 090308, HB7630, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

Stabilné frézovacie otočné platničky, **presne sintrované s pozitívnymi lámačmi triesok.**  
**Rovinná a dosadacia plocha precízne vybrúsená.**

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,11 mm
Hrúbka platne E	3,18 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDGT 090308
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		