

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314425 100
GTIN	4067263113003
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézovaná dosadacia plocha, **nebrunovaná**.

Použitie:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

Technický opis

Dĺžka L	53 mm
Dĺžka priehradky A	9,49 mm
Vzdialenosť otvorov b	24 mm
Výška H	30 mm
Šírka drážky D	7,96 mm

Technický list

pre typ skľučovadla	100 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo