


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK6115, Typ označenia W29:  
34-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236860 34-010
GTIN	4047109099258
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Č. 236650; 236660; 236685; 236686

**Upozornenie:****Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.**

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

**Technický opis**

Označenie	34-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Typ	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel' < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Ocel' < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Ocel' < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	200	K
mokrý maximum	vhodný		