

Mahr**Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, Rozsah merania: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418758 100
GTIN	4059192059095
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Na meranie zápchov, drážok, výrezov, odsekov atď. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032. Vrátane 3 meracích nastavcov (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a polomer 6 mm).

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940. Dosková meracia vložka č. 418660 veľ. 0,5, špeciálny snímač č. 434900 – 4915 so závitom M 2,5.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Prierez Meracej lišty	16 × 3 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 100 mm
Ø meracích tyčí	4 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Dĺžka mostu	85 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 1	418660 1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 0,5	418660 0,5
Kryt priehradky na batérie	412235
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2

Ocelový dotyk Typ 2

434900 2