

## Digitálny hĺbkomer na drážky 100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418759 100
GTIN	4059192057312
Trieda položky	43A

### Popis

**Prevedenie:**

Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď.

Veľmi veľký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032. Vrátane 3 meracích nastavcov (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a polomer 6 mm).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

Rádiový prijímač i-wi č. 498912. Dosková meracia vložka č. 418660 veľ. 0,5, špeciálny snímač č. 434900 – 4915 so závitom M 2,5.

### Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Počet obsiahnutých batérií	1
Ø meracích tyčí	4 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah merania	0 - 100 mm

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Kalibrácia	A1
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Dĺžka mostu	85 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hlbkomer na drážky

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hlbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hlbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 1	418660 1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Dosková meracia vložka Hrúbka taniera 0,5	418660 0,5