

Priame pneumatické brúsky, Typ: SPM60R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079440 SPM60R
GTIN	
Trieda položky	03P

Popis

Prevedenie:

ATA – pneumatická priama brúska. Malá brúska poháňaná turbínou na jemné frézovanie, brúsenie a gravírovanie. **Integrovaný predradený filter.**

Technický opis

maximálna potreba vzduchu	230 l/min
maximálne otáčky	60000 min ⁻¹
Hmotnosť	0,17 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Dĺžka	140 mm
Pripojovací závit	BSP
Pracovná hlučnosť	68 dB(A)
Výstupný výkon	85 W
Ø upínacích klieštín	3 mm
Druh produktu	Priama brúska