



Priame pneumatické brúsky, Typ: SPT80R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

ATA – pneumatická priama brúska s **3 mm upínacími klieštinami** pre jemné frézovanie, brúsenie a gravírovanie. **Integrovaný predradený filter**. Priama brúska s výkonom 63 W s jedinečným dizajnom motora bez opotrebenia dielov v motore s dlhou životnosťou a maximálnou rýchlosťou otáčok 800000 1/min.

Použitie:

Používať iba stlačený vzduch bez oleja. Nemazať olejom!

Technický opis

Pripojovací závit	BSP
maximálna potreba vzduchu	170 l/min
Ø upínacích klieštín	3 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Výstupný výkon	63 W
Hmotnosť	0,15 kg
maximálne otáčky	80000 min ⁻¹
Pracovná hlučnosť	68 dB(A)
Dĺžka	135 mm
Druh produktu	Priama brúska

