



## Priame pneumatické brúsky, Typ: S25



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079442 S25
GTIN	5390145244687
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

ATA – pneumatická priama brúska **so 6 mm klieštinou**. Ergonomická priama brúska pre ľahké až stredne ťažké použitie s jednoručnou obsluhou.

- **Pre nepretržité používanie stlačte páku typu Push-Pull.**
- **Vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu.**

### Technický opis

Výstupný výkon	190 W
Dĺžka	164 mm
Pripojovací závit	BSP
Hmotnosť	0,46 kg
maximálna potreba vzduchu	450 l/min
Ø upínacích klieštín	6 mm
maximálne otáčky	25000 min <sup>-1</sup>
maximálne vibrácie podľa EN	3,14 m/s <sup>2</sup>
Pracovná hlučnosť	68 dB(A)
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Priama brúska

