

**Priame pneumatické brúsky, Typ: SMX16LR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

ATA – pneumatická priama brúska **so 6 mm klieštinou**. Predĺžená a ergonomická priama brúska s obojručnou obsluhou.

- **Regulácia počtu otáčok.**
- **Pozvolný štart.**

Technický opis

maximálna potreba vzduchu	620 l/min
Pracovná hlučnosť	75 dB(A)
maximálne otáčky	16000 min ⁻¹
Výstupný výkon	820 W
Pripojovací závit	BSP
Hmotnosť	1,3 kg
maximálne vibrácie podľa EN	3,19 m/s ²
Dĺžka	345 mm
Ø upínacích klieštín	6 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Priama brúska

