



Priame pneumatické brúsky, Typ: SM25LR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

ATA – pneumatická priama brúska **so 6 mm klieštinou**. Výkonná priama brúska pre najnáročnejšie použitie s vysokým pohodlím používateľa.

- **Regulácia počtu otáčok.**
- **Pozvolný štart.**

Technický opis

Hmotnosť	0,75 kg
Dĺžka	213 mm
Pripojovací závit	BSP
maximálne vibrácie podľa EN	3,21 m/s ²
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
maximálna potreba vzduchu	620 l/min
Výstupný výkon	820 W
Ø upínacích klieštín	6 mm
Pracovná hlučnosť	72 dB(A)
Druh produktu	Priama brúska

