



Priame pneumatické brúsky, Typ: SMD25LR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

ATA – pneumatická priama brúska **so 6 mm klieštinou**. Ergonomická priama brúska s jedinečným systémom tlmenia vibrácií.

- **Pozvoľný štart.**

Technický opis

Pripojovací závit	BSP
Dĺžka	208 mm
maximálne vibrácie podľa EN	2,27 m/s ²
Ø upínacích klieštín	6 mm
maximálna potreba vzduchu	620 l/min
Pracovná hlučnosť	77 dB(A)
Výstupný výkon	820 W
Hmotnosť	0,8 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Priama brúska

