



Pneumatická uhlová brúska, Typ: RAM20LR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Kompaktná uhlová brúska s ergonomickým dizajnom a úzkou hlavou pre ľahký prístup do stiesnených priestorov. Kompaktná uhlová brúska s ergonomickým dizajnom a úzkou hlavou pre ľahký prístup do stiesnených priestorov. Pre malé brúsne kotúče Roloc® s Ø 50/75 mm.

Technický opis

maximálna potreba vzduchu	1207 l/min
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
maximálne vibrácie podľa EN	2,58 m/s ²
maximálny Ø kotúčov	75 mm
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Hmotnosť	0,6 kg
Pracovná hlučnosť	74 dB(A)
Výstupný výkon	300 W
Pripojovací závit	BSP
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	8 mm

Druh produktu

Uhlová brúska