


HOLEX**Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343, 173 E, Ø napnutia: 22mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329560 22
GTIN	4067263115311
Trieda položky	32Z

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny, **okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uvedte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Norma:

DIN 6343

Presnosť:

Tolerancie obvodovej hádzavosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornenie:

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) **na vyžiadanie!**
Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s priečnymi drážkami.

Technický opis

Uhol α	17,5 Stupeň
A	50 mm
F	48 mm
K	60 mm
Celková dĺžka L	94 mm
Typ	173 E

Druh produktu

klieština