

**HOLEX****Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343, 173 E, Ø napnutia: 37mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329560 37
GTIN	4067263115465
Trieda položky	32Z

## Popis

### Prevedenie:

Upínacie klieštiny, **okrúhly profil 1 mm prírástky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Presnosť:

**Tolerancie obvodovej hádzavosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

### Upozornenie:

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) **na vyžiadanie!**  
Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s priečnymi drážkami.

## Technický opis

Celková dĺžka L	94 mm
K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Uhol $\alpha$	17,5 Stupeň
Typ	173 E

Druh produktu

klieština