

**Kopírovacia vložka pravá simtum AX, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270651 3
GTIN	2050002078499
Trieda položky	24U

**Popis****Prevedenie:**

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce čísla výrobkov 240110 – 240135.

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

**Technický opis**

maximálna hĺbka vpichu $t_{max}$	0,7 mm
Ø D	5 mm
f	1,25 mm
a	2,7 mm
Polomer R	0,1 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{pmax}$	0,2 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 10 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		