

SIMTEK**Kopírovacia vložka pravá simtum AX, L2 = 20 mm, Ø Dmin: 4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270655 4
GTIN	2050002078963
Trieda položky	24U

Popis

Prevedenie:

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce čísla výrobkov 240110 – 240135.
Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

Technický opis

a	3,7 mm
Ø D	5 mm
maximálna hĺbka vpichu t_{max}	0,8 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,3 mm
Polomer R	0,1 mm
f	1,75 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 20 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		