

SIMTEK**Kopírovacia vložka pravá simtum AX, L₂ = 15 mm, Ø D_{min}: 5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270653 5 |
| GTIN | 2050002078871 |
| Trieda položky | 24U |

Popis

Prevedenie:

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce čísla výrobkov 240110 – 240135.

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| maximálna hĺbka vpichu t_{max} | 1 mm |
| a | 4,7 mm |
| Ø D | 5 mm |
| Polomer R | 0,2 mm |
| f | 2,25 mm |
| maximálna hĺbka rezu a_{pmax} | 0,5 mm |
| Atribút Názov produktu | L ₂ = 15 mm |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 400 | N |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----|---|
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 240 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 70 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | S |
| GG(G) | vhodný | 110 | K |
| CuZn | vhodný | 210 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |