

**SIMTEK****Kopírovacia vložka pravá simtum AX, L<sub>2</sub> = 30 mm, Ø Dmin: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270659 8      |
| GTIN             | 2050002079168 |
| Trieda položky   | 24U           |

## Popis

**Prevedenie:**

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce čísla výrobkov 240110 – 240135.

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

## Technický opis

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$  | 0,6 mm                      |
| a                                 | 7,7 mm                      |
| maximálna hĺbka vpichu $t_{\max}$ | 2,5 mm                      |
| Ø D                               | 8 mm                        |
| f                                 | 3,75 mm                     |
| Polomer R                         | 0,2 mm                      |
| Atribút Názov produktu            | L <sub>2</sub> = 30 mm      |
| Druh produktu                     | Rezná vložka na sústruženie |

## Údaje o užívateľovi

|                      | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 400            | N       |

|                              |                   |     |   |
|------------------------------|-------------------|-----|---|
| Hliník > 10 % si             | podmienene vhodný | 240 | N |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 130 | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 100 | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | podmienene vhodný | 40  | S |
| GG(G)                        | vhodný            | 110 | K |
| CuZn                         | vhodný            | 210 | N |
| kontinuálne                  | vhodný            |     |   |
| nepravidelná                 | podmienene vhodný |     |   |
| mokrú maximum                | vhodný            |     |   |