

**SIMTEK****Závitová sústružnícka vložka plný profil 60° vnútorný pravý simtum AX, L2 = 15,2 mm, Typ: 6/M8**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Trieda položky	24U

## Popis

**Prevedenie:**

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce číslo výrobku 240200.

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

**Použitie:**

Na zhotovenie metrických vnútorných závitov ISO.

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 270531 – 270533 a 270539 – 270541.

## Technický opis

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Stúpanie	1,25 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		