

**HOLEX****Prítlačná klieština, okrúhla, DIN 6343, 185 E, Ø napnutia: 17mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329565 17
GTIN	4067263115656
Trieda položky	32Z

## Popis

**Prevedenie:**

Upínacie klieštiny, **okrúhly profil 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

**Norma:****DIN 6343****Presnosť:**

**Tolerancie obvodovej hádzavosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

**Upozornenie:**

Iné priemery a tvary (napr. 4-hran alebo 6-hran) **na vyžiadanie!**  
Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s priečnymi drážkami.

## Technický opis

A	73 mm
F	66 mm
K	84 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Uhol $\alpha$	20 Stupeň

Typ	185 E
Druh produktu	klieština