



## Káblový bubon ocelové jadro25N



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081106 25N
GTIN	4007123638840
Trieda položky	08B

### Popis

**Prevedenie:**

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).

Pevný káblový bubon s telesom bubna z ocelového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.

**Funkcia:**

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ , ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

### Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Trieda kábla	H07RN-F
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dĺžka kábla	25 m
Dostupný diagnostický systém	áno
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI

## Technický list

Zloženie kábla	3G2,5
Materiál púzdra	Oceľ
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16A) W
Materiál kábla	neoprén
Počet zásuviek	4
Farba kábla	čierna
Druh produktu	Káblový bubon