


Garant**Ručný zverák pre vŕtačky s excentrickým rýchlopínacou svorkou, Šírka čelustí A: 100mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	365038 100
GTIN	4067263112389
Trieda položky	31S

Popis

Prevedenie:

- **Stabilný dizajn s výkonným vretenom.**
- **Čeluste kalené a brúsené.**
- **Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla.**
- **Jedna čelusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čelusť.**
- **Obe čeluste sú odsadené na upínanie plochých dielov.**

Patentované **integrované excentrické rýchlopínanie** pre bezpečné uchopenie na stole vŕtačky.

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

Materiál:

Telo a pohyblivá čelusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

Presnosť:

V rámci **0,10 mm**.

Rozsah balenia:

Upínacie kľúče a tri drážkové kamene vo veľkostiach 12; 14 a 16 mm.

Technický opis

Celková výška c	92 mm
Dĺžka základného telesa a	286 mm

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtacku modrý
Šírka čelustí A	100 mm
Šírka základného telesa B	174 mm
Výška čelusti C	32 mm
Rozsah upínania b	143 mm
Šírka upínacích drážok	17 mm
Vzdialenosť upínacích drážok	141 mm
maximálna celková dĺžka L ₄	474 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Vodiaca lišta pre č. 365023	365025
Doraz Typ 1	365028 1
Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre rýchlopínacie alebo vŕtacie zveráky pre typ 100	365036 100
Náhradné vreteno pre ručný zverák na vŕtačky pre typ 100	365037 100
Excentrická upínacia jednotka Typ 1	365039 1