


Garant**DC.T 070204, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Lamač triesok	AM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie