

Garant**Elektrikársky skrutkovač Phillips s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, SLIM čepeľ, plne izolovaná, Veľkosť krížovej drážky: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	668902 1
GTIN	4067263113317
Trieda položky	61F

Popis**Prevedenie:**

S **čepeľou SLIM** = znížený priemer čepele a izolácie pre hlboko položené skrutkové a pružinové prvky (**Ø izolácie = Ø čepele**).

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepeľ** z chróm-vanádiovej ocele.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
Dĺžka čepele	80 mm
pre skrutky s Ø	2,1 – 3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu	Skrutkovač

