

**CNMG 120404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Lamač triesok	PQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Typ	CA125P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie