

**CNMG 120404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	PMG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Hlavné použitie	P
Typ	CA125P
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie