


**SNMG 120408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Lamač triesok	PQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie