


**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	WP
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Typ	CA125P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie