


**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	WP
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Posuv $f$	0,06 - 0,42 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie