

**CNMG 120408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PMG
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

