


**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,14 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Lamač triesok	WQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	CA125P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie